

燃焼ガス冷却設備  
 ★ ダイオキシンの再合成を抑制  
 ★ 180°C以下に急冷却

外気遮断型自動投入装置の設置  
 ★ 焼却物を炉内に定量供給  
 ★ 炉内温度の低下を防止

再燃室の設置  
 ★ 滞留時間2秒以上確保  
 ★ 燃焼ガス温度850°C以上

消石灰・活性炭タンク  
 消石灰・活性炭の吹込み

高性能集塵設備  
 ★ ダイオキシン類の除去  
 ★ ばいじんの除去

CO<sub>2</sub>分析計の設置  
 ★ CO<sub>2</sub>のモニターと記録

